


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3300.050

Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3300.050 - Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen

Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3300.050
Produktbeschreibung	Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Profiltür ohne vormontiertes Kühlmodul TS 8 Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 110°
Hinweis	Nachfolgende Information gilt für 1200 mm breite TS 8 Schränke Bei Geräteposition „rechts“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die rechte Schaltschränkhälfte plus einer speziellen Schlosstür für die linke Schaltschränkhälfte. Bei Geräteposition „links“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die linke Schaltschränkhälfte. Die vorhandene rechte Schlosstür kann verwendet werden.
Hinweis zur Artikel-Nr.	Türanschlag rechts
Passend für	Gehäusetyp: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	23.5
Bruttogewicht	27

Eigenschaften

EAN 4028177560086

ECLASS 8.0 27180702

Approbationen

Zertifikate EAC