

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3307.700

# Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e

Stand: 18.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3307.700 - Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e Gesamtkühlleistung 1,50 - 2,50 kW

Klimamodule für Klimatüren. Kühlleistung von 1500 bis 2500 W.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3307.700
Produktbeschreibung	Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden. Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen	Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung Kühlmodul vorbereitet zum Einbau in Klimatür Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 6,8 A Bei 60 Hz: 6,9 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 22 A Bei 60 Hz: 24 A
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L35	0,96 kW/1,18 kW

# Eigenschaften

Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L50	1,08 kW/1,3 kW
Temperaturregelung	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Bei 60 Hz	6,9 A
Hinweis	Für den effizienten Betrieb ist ein Sockel von 100 oder 200 mm Höhe erforderlich
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 1.100 m <sup>3</sup> /h Innenkreislauf: 600 m <sup>3</sup> /h
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A Menge: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> Äquivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,44 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56 Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Betriebstemperaturbereich	10 °C...55 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	28 bar
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
Einstellbereich	20 °C...55 °C
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,82 kW Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,88 kW
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	67,45 kg
Bruttogewicht	71 kg
Zolltarifnummer	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung	SK Klima-Modulkonzept, Kühlmodul Blue e, 1,50/1,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz
---------------------	--

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
-------------	--