

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3311.210 Gang-Schottung

Stand: 02.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3311.210 - Gang-Schottung

Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | SK 3311.210  |
| Ausführung          | Deckenelement Mitte  |
| Produktbeschreibung | Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.  |
| Nutzen              | Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung<br>Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem<br>Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung |
| Einsatzgebiete      | Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden   |
| Funktionsweise      | Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen                   |
| Material            | Stahlblech, lackiert<br>Deckenelemente: Polycarbonat   |
| Farbe               | RAL 7035   |
| Abmessung           | Breite: 1.100 mm<br>Tiefe: 1.200 mm  |
| Hinweis             | Das Compartment Rack VX IT (Best.-Nr. 531x.175, 531x.185) ist nicht kompatibel mit diesem Produkt. Kontaktieren Sie uns für alternative Lösungen.  |

# Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Verpackungseinheit  | 1 Stück  |
| Zolltarifnummer     | 73269098   |
| ETIM 9              | EC002525   |
| ETIM 8              | EC002525   |
| ECLASS 8.0          | 27182102   |
| Produktbeschreibung | SK Gang-Schottung, Deckenelement, Mitte, BxT: 1100x1200 mm, RAL 7035 |

## Ausschreibungstext

### Gangabdeckung Mitte

3311.210: Gangabdeckung Mitte, 1100x1200mm

Lieferumfang:

2x Dachwinkel, 2x Erhöhungselemente sowie durchsichtige Polycarbonatplatte (t = 6 mm) incl. notwendigem Befestigungszubehör für Gangbreiten 1200mm.

Funktion:

Die Blechteile der Gangabdeckung werden auf zwei, sich gegenüberstehenden Kombinationen aus 300mm breitem LCP und 800mm breitem Rack, verschraubt.

Dadurch erhöht sich die freie Durchgangshöhe um 30mm.

Anschließend wird die durchsichtige Polycarbonatplatte aufgelegt.

Diese Gangabdeckung kann nicht am Anfang/Ende der Schrankreihe verwendet werden.

Material:

Blechteile Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035  
Polycarbonat Sichtscheibe, Brandschutzklassifizierung nach  
DIN 4102 B1

Hinweis:

Das Erhöhungselement lässt sich auch befestigen, wenn das LCP in den Gang hineinragt.

Das Compartment Rack VX IT (Bestell-Nr. 531x.175, 531x.185) ist nicht kompatibel mit diesem Produkt. Kontaktieren Sie uns für alternative Lösungen.