

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3312.083 Rückwärtiger Adapter

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.083 - Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW

Zum Schließen der Lücke im hinteren Bereich, die beim Einbau eines LCP Inline besteht.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3312.083
Produktbeschreibung	Kann an die Rückseite der vorgezogenen LCP Inline CW platziert werden, um die bestehende Lücke zum hinteren Bereich zu schließen.
Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Adapter mit Dachblech Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	19 kg
Bruttogewicht	22 kg
Zolltarifnummer	84159000
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeschreibung	SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, LCP Inline CW, auf VX IT Basis, BHT: 300x2000x200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 9005

Ausschreibungstext

Rückwärtiger Adapter, 3312.083

Rückwärtiger Adapter, 3312.083 für LCP's CW Inline Protruding SK
3313.530/560/570

Höhe: 2000 mm

Rückwärtiger Adapter:

Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten
Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese um 200mm
vor die Serverracks gezogen.

Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich
auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des
LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine
einheitliche Ansicht ergibt.

Rückwärtiger Adapter, Verpackungseinheit bestehend

aus:

Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen BHT: 300 x 2000 x 200 mm

Farbe: RAL 9005