Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3364.514 Luft-Wasser-Wärmetauscher

Stand: 15.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SK 3364.514 - Luft-Wasser-Wärmetauscher Wandanbau

Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.

Eigenschaften

SK 3364.514
Wandanbau Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70°C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
RAL 7035
Anschlussfertig verdrahtet Bohrschablone Dicht- und Befestigungsmaterial
L 35 W 10 bei 400 l/h: 0,95 kW
110 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
Bei 50 Hz: 0,4 A Bei 60 Hz: 0,38 A
1 - 10 bar
100 %
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
1 °C30 °C
½" Schlauchtülle G ¾" AG
0,35 l
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
1 °C70 °C

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Hinweis	Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e- Comfortcontroller
Abmessung	Breite: 280 mm
	Höhe: 550 mm
	Tiefe: 120 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Einstellbereich	20 °C55 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN	4028177495937
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approbationen

Approbationen	CSA UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3

Ausschreibungstext

Technische Daten

Temperaturregelung:

Comfortcontroller (werksseitige Einstellung + 35°C)

Abmessungen:

BxHxT 280x550x142 mm

Wasserführende Teile: 1.4571

Nutzkühlleistung 1.4571 L35 10, 400 lh: 750 W

Wasservorlauftemperatur: +1°C bis + 30°C

zulässiger Betriebsdruck p. max.: 1 - 10 bar

Einschaltdauer: 100 %

Anschlußart: steckbare Anschlußklemmleiste

Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz

115, 1~, 50/60

Bemessungsstrom max. A

1,2 A, 1,1 A

Vorsicherung T / A

4,0 A

Kühlmedium

Wasser (Spezifikation siehe Internet, Bedienungsanleitung Punkt 13)

Temperaturbereich °C

+1°C bis + 70°C

Gewicht / kg

10,5 kg

Farbe

RAL 7035

Luftleistung freiblasend / m3/h

270/320 m³/h

Lieferumfang

Anschlußfertig verdrahtet, mit Anschlußstecker, inkl. Bohrschablone,

Dichtmatte und Befestigungsmaterial.

© Rittal 2025 4