### Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SK 3382.510

# Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e

Stand: 28.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



### SK 3382.510 - Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.





#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3382.510
Ausführung	Dachaufbau
Produktbeschreibung	Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen	Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) Bohrschablone Befestigungsmaterial

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,6 kW Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
DIIN EIN 14311	Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
	Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis	Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 5,9 A Bei 60 Hz: 6,8 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 18,2 A Bei 60 Hz: 15,9 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 800 m³/h Innenkreislauf: 170 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62
Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Ausführung	Dachaufbau
Abmessung	Breite: 597 mm
	Höhe: 417 mm
	Tiefe: 380 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34
	Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R-513A
	Menge: 0,3 kg
	Global Warming Potential (GWP): 631
	CO2 Äquivalent (CO2e): 0,19 t
Anschlussart (elektrisch)	Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer	100 %
Temperaturregelung	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich	10 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C70 °C

© Rittal 2025 3

## Eigenschaften

Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,37 kW
	Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,34 kW
	Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,41 kW
	Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	28 bar
Vorsicherung	Trafoschutzschalter: 6,310 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	41.5
Bruttogewicht	43
Zolltarifnummer	84158200
EAN	4028177323155
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025