


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.150 Montagetisch

Stand: 05.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# AS 4050.150 - Montagetisch

Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.150
Ausführung	150 MN (manuell neigungsverstellbar)
Produktbeschreibung	Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.
Nutzen	Ermöglicht ergonomisches und rücksenschonendes Arbeiten Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
Technische Daten	Neigungsverstellbarkeit ca. 0 – 80°
Lieferumfang	Montagetisch 1 VE Spanneinheit unten 1 VE Spanneinheit oben
Hinweis	Mit der Montagetisch-Verbreiterung kann eine max. mögliche Bearbeitungsfläche von 1900 x 1900 mm erreicht werden.
Maschinenabmessungen	Breite: 1.400 mm Tiefe: 1.250 mm
Abmessungen Auflagefläche max.	Breite: 1.110 mm Höhe: 1.900 mm
Abmessungen Auflagefläche min.	Breite: 1.110 mm Höhe: 1.230 mm
Traglast	150 kg
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 100 cm Arbeitshöhe (max.): 100 cm
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Nettogewicht	123
Bruttogewicht	138
Zolltarifnummer	84279000
EAN	4028177804609
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090

# Approbationen

---

Erklärungen Konformitätserklärung