

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.318 Gewindeschneidoption

Stand: 04.07.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.318 - Gewindeschneidoption für Perforex LC 3030

Gewindeschneidoption für Perforex Lasercenter LC einschließlich Gewindebohrer inkl. Spanneinheiten für M3 – M10.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.318
Ausführung	Mitfahrendes Werkzeugmagazin mit 6 Magazinplätzen Werkzeugaufnahme Zusätzliche Antriebseinheit
Produktbeschreibung	Gewindeschneidoption für das Einbringen von Gewindelöchern mit dem Perforex Lasercenter LC.
Nutzen	Bearbeitung von Projekten mit Gewindelöchern möglich Schnelles, automatisches Umrüsten von Laserfunktion auf Gewindeschneidfunktion durch Aufnahme eines zusätzlichen Bearbeitungskopfes
Lieferumfang	Gewindebohrer Inkl. Spanneinheiten für M3 – M10
Bearbeitbare Höhe (max.)	600 mm
Materialstärke	5 mm
Passend für Artikel-Nr.	4050330
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	78 kg
Bruttogewicht	78 kg
Zolltarifnummer	84669360

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36600890

Produktbeschreibung

Gewindeschneidoption für Perforex Lasercenter LC Inkl.
Spanneinheiten für M3 – M10