

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.452

Crimpautomat L8

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# AS 4050.452 - Crimpautomat L8

Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen.

## Eigenschaften

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr.                | AS 4050.452   |
| Ausführung                 | Touchscreen-Display   |
| Produktbeschreibung        | Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen.  |
| Nutzen                     | Einfache Bedienung<br>Sicheres und zügiges Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen<br>Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel<br>Verarbeitung von Sonderdrähten möglich<br>Einfaches und zügiges Bestücken<br>Automatische Erkennung der Querschnitte |
| Technische Daten           | Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14)<br>Crimplänge 8 mm (0,31 in.)<br>Einführlänge 35 mm (1,378 in.)<br>Verarbeitung von Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in Sondergrößen möglich   |
| Lieferumfang               | Crimpautomat L8<br>1 Schwingfördertopf 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup><br>1 Schwingfördertopf 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Hinweis                    | Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage  |
| Abmessung                  | Breite: 390 mm<br>Höhe: 460 mm<br>Tiefe: 330 mm   |
| Druckluftanschluss         | 5,5 bar   |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Scheinleistung             | 110 VA  |
| Verpressung                | Trapez-Crimp  |
| Taktzeit                   | 1,5 s   |

# Eigenschaften

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Nettogewicht       | 34.6          |
| Bruttogewicht      | 34.67         |
| Zolltarifnummer    | 84798997      |
| EAN                | 4028177804869 |
| ETIM 9             | EC002778      |
| ETIM 8             | EC002778      |
| ECLASS 8.0         | 36600890      |