

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.742 Aderendhülse

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.742 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.742
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	weiß
Länge	8 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2,9 mm
Für Querschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
DIN Farbcode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,5 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, weiß,  
lose, 8mm (breiter Schaft)

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)  
UR