


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.812

Maschinengewindebohrer

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.812 - Maschinengewindebohrer

Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.812
Ausführung	HSSE-V3 Vaporisiert Für Durchgangsgewinde Form B mit Schälanschnitt Hochleistungsstahl mit Vanadiumanteil
Produktbeschreibung	Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungscenter BC, Perforex Milling Terminal MT und Lasercenter LC.
Abmessung	Gewinde: M4
Bearbeitbares Material	Stahl Edelstahl Aluminium Kunststoff
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.03
Bruttogewicht	0.032
Zolltarifnummer	82051000
EAN	4028177704077
ETIM 9	EC002155
ETIM 8	EC002155
ECLASS 8.0	36609208