

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3525.010

PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3525.010 - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Längen von 495 mm bis 2400 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3525.010
Material	E-Cu
Schienenstärke	5 mm
Nennstrom (max.)	684 A
Querschnitt	300 mm ²
Hinweis	Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ	Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienen-system	PLS 800
Passend für Artikel-Nr.	9341.000 9341.050
Abmessung	Länge: 895 mm
Passend für	Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	3 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	6,57 kg
Bruttogewicht	6,88 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	2,32
Zolltarifnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeschreibung	SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 895 mm, PLS 800, Schienenstärke 5 mm, 300 mm ² Schienenquerschnitt

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PLS 800 Spezial - Sammelschienen

PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu

Technische Daten

Länge: 895 mm

Schienenstärke: 5 mm

Querschnitt: 300 qmm

Gewicht: 2,67 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 800 A

UL 508: 700 A

System:

Rittal RiLine60

