Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4051.237 Drahtschiene WT

Stand: 09.09.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



AS 4051.237 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 53 mit dem Querschnitt 6,0 mm² zugeführt.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.237
Produktbeschreibung	Stromschienenspanner der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für die einfache Bearbeitung von Kupferschienen. Geeignet zum Bohren und Gewindeschneiden.
Nutzen	Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse Projektbezogene Sortierung der Drähte Optimales Entnahmehandling
	Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet
	Keine Drahtsortierung erforderlich
	Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt für Schritt
	Anleitung im Eplan Smart Wiring
	Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
Lieferumfang	Drahtschiene WT 53
Hinweis	Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.
Passend für Artikel-Nr.	4051.205
	4051.210
	4051.024
	4051.036

© Rittal 2025

Eigenschaften

Einsatzgebiete	Für Einzeladern mit Querschnitt 6 mm² (Spaltmaß 5,3 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.85
Bruttogewicht	1
Zolltarifnummer	76169990
EAN	4028177981041

© Rittal 2025 3