

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3527.000

PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Stand: 30.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3527.000 - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu

Längen von 495 mm bis 2400 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3527.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	10 mm
Nennstrom (max.)	1 368 A
Querschnitt	900 mm ²
Hinweis	Individuell ablängbar
Sammelschienen-Typ	Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienen-system	PLS 1600
Passend für Artikel-Nr.	9342.000 9342.004 9342.050
Abmessung	Länge: 495 mm
Passend für	Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	3 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	11,85 kg
Bruttogewicht	12 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	4
Zolltarifnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeschreibung	SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 495 mm, PLS 1600, Schienenstärke 10 mm, 900 mm ² Schienenquerschnitt

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PLS 1600 Spezial-Sammelschiene E-Cu

PLS 1600 Spezial - Sammelschienen E-Cu

Technische Daten

Länge: 495 mm

Schienenstärke: 10 mm

Querschnitt: 900 qmm

Gewicht: 8,01 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 1600 A

UL 508: 1400 A

System:

Rittal RiLine60