



# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.544

Aderendhülse

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.544 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | AS 4051.544  |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.  |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C  |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen                                  |
| Farbe               | weiß   |
| Länge               | 10 mm  |
| AWG                 | 20   |
| Innendurchmesser    | 2,9 mm   |
| Für Querschnitt     | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| DIN Farbcode        | Ja   |
| Multinorm           | Ja   |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z.B. Crimpautomaten. |
| Lieferform          | auf Gurt   |
| Verpackungseinheit  | 4 000 Stück  |
| Nettogewicht        | 4  |
| Zolltarifnummer     | 85369010   |
| EAN                 | 4028177937925  |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)