



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3582.020


Sammelschiene CUPONAL

Stand: 16.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SV 3582.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3582.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Länge	2 400 mm
Bemessungsstrom max.	235 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	20 mm x 5 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettогewicht	4.5
Bruttогewicht	6.42

Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.35
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177686557
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---