## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4052.104 Schraubendreher

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### AS 4052.104 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4052.104
Ausführung	Schutzisoliert 1000 V für Schlitzschrauben
Produktbeschreibung	Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
Nutzen	Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material	Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung Griff innen: Hartkunststoff Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø	4 mm
Klingenlänge	100 mm
Klinge (Breite x Stärke)	4 x 0,8 mm
Abtrieb	SL
Griff-Ø	25 mm
Grifflänge	105 mm
Normen	IEC 60 900
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.135

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	82054000
EAN	4028177807228
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3