

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.010 Gehäusebearbeitung

Stand: 17.06.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.010 - Gehäusebearbeitung für Perforex BC 1001 HS

Maschinenausrüstung mit Tür und pneumatischer Spanneinrichtung. Mit der dazugehörigen Auflagefläche wird das Bearbeiten von Kuben bis max. 1400 mm Tiefe ermöglicht. Dient der zusätzlichen Bearbeitung von nicht zerlegbaren Gehäusen auf den Perforex Bearbeitungcenter BC.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.010
Ausführung	Bearbeitungsfläche mit Tür Pneumatische Spanneinrichtung Zusätzliche Auflagefläche Mechanische Tiefenverstellung
Produktbeschreibung	Maschinenausrüstung mit Tür und pneumatischer Spanneinrichtung. Mit der dazugehörigen Auflagefläche wird das Bearbeiten von Kuben bis max. 1400 mm Tiefe ermöglicht. Dient der zusätzlichen Bearbeitung von nicht zerlegbaren Gehäusen auf den Perforex Bearbeitungcenter BC.
Nutzen	Tiefenvariabel Nutzung der vorhandenen Maschinenfläche für die zusätzliche Bearbeitung von Kuben
Hinweis	Nachrüstung nicht möglich
Passend für Best.-Nr.	4050.101
Abmessungen spannbare Kuben	Breite: 1.200 mm Höhe: 1.400 mm Tiefe: 1.400 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben	Breite: 750 mm Höhe: 1.400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	53
Bruttogewicht	53

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84669360
EAN	4028177804159
ECLASS 8.0	36609190
