Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.440 Blechlocher Spezialkontur

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



AS 4055.440 - Blechlocher Spezialkontur für Stahlblech

Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.440
Ausführung	3 mm-Nase
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen	Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück Kein Verklemmen der Matrize
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugbolzen Kontermutter Druckmutter mit Kugellager Adapter für Hydraulik Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	22,5 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.727
Bruttogewicht	0.757
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808492
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025