

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.437

Tragschienenschneider MC3

Stand: 05.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.437 - Tragschienenschneider MC3

Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.437
Produktbeschreibung	Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.
Nutzen	Kostengünstiges manuelles Schneiden von Profil- und Tragschienen Erleichtert das Ablängen von Profil- und Tragschienen gegenüber dem Absägen per Hand Gratfreies Ablängen mit Exzenterhebel ohne großen Kraftaufwand Wartungsarm und langlebig
Aufstellfläche	Breite: 1.343 mm Höhe: 1.162 mm Tiefe: 312 mm
Bearbeitbares Material	Stahlblech Aluminium Kupfer
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15 kg
Bruttogewicht	16,15 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeschreibung	Zum Schneiden von Eisen, Kupfer und Aluminium bis 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke, Schnittbreite 2,7 mm