

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.473 Blechlocher Sub-D

Stand: 13.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.473 - Blechlocher Sub-D für Stahlblech und Edelstahl

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.473
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochere erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen	Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück Kein Verklemmen der Matrize Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugbolzen Kontermutter Druckmutter mit Kugellager Adapter für Hydraulik Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	1,25 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1,75 mm
☒ Locher	58,4 x 11,3 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,695 kg
Bruttogewicht	0,873 kg
Zolltarifnummer	82073010

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Produktbeschreibung

Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech/Edelstahl, 58,4 x 11,3 mm, Sub-D 37-polig