

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.474

Blechlocher Sub-D

Stand: 17.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.474 - Blechlocher Sub-D für Stahlblech und Edelstahl

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.474
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen	Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück Kein Verklemmen der Matrize Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugbolzen Kontermutter Druckmutter mit Kugellager Adapter für Hydraulik Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	1 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1,65 mm
∅ Locher	55,7 x 13,9 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.89
Bruttogewicht	0.903
Zolltarifnummer	82073010

# Eigenschaften

EAN	4028177808591
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047