

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4138.180 Standardleuchte

Stand: 27.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4138.180 - Standardleuchte

Versorgungsspannung: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4138.180
Ausführung	ohne Türpositionsschalter
Lieferumfang	Standardleuchte Leuchtmittel Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	18 W
Vorschaltgerät	Magnetisches Vorschaltgerät
Anschlussmöglichkeiten	Türpositionsschalter Einspeisung über Steckverbinder Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe, Sockel G13
Schutzklasse	I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)	Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Leuchten-Montageart	Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit it Phase zu Erde	1500 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit it Phase gegen Phase	500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	500 V DC/1s
Einbaumöglichkeiten	TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt AE, CM, TP: mit Universalwinkel AE: mit Schiene für Innenausbau

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 682 mm Höhe: 117 mm Tiefe: 50 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C...45 °C
Steckdosen	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Lagertemperaturbereich	-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz
Ausführung Steckdose	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,74 kg
Bruttogewicht	1,94 kg
Zolltarifnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeschreibung	SZ Standardleuchte, BHT: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, ohne Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---