

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.757 Aderendhülse

Stand: 27.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.757 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.757
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	türkis
Länge	8 mm
AWG	22
Innendurchmesser	2 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,34 mm ²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,026 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 0.34 mm², AWG 22, 8 mm, türkis, lose, 500 Stück

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)
UR