

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



**VX 5301.291**

Schottwand, vertikal geteilt,  
verschraubar

Stand: 09.02.2026 (Quelle: [ittal.com/at-de](https://ittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.291 - Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.291
Produktbeschreibung	Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüstes sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	2 Schottbleche 4 Abdeckkappen Montageschiene Dichtung Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Höhe: = 2.200 mm Tiefe: = 1.000 mm
Montagehinweis	Die Montage/Demontage ist nur in dem Schrank ohne Innenausbau möglich
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	26

# Eigenschaften

Bruttogewicht	27
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177954892
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234