

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.132

## Wire Station WS 540

Stand: 03.07.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | AS 4051.132  |
| Ausführung          | Wire Terminal Edition  |
| Produktbeschreibung | Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.   |
| Nutzen              | <p>Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest</p> <p>Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal</p> <p>Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand</p> <p>Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring</p> <p>Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile</p> <p>Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen</p> <p>Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge</p> |

# Eigenschaften

|                      |  |
|----------------------|--|
| Lieferumfang         | Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung<br>Anschlusskabel, 7 m<br>Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter<br>1 Wire Station WS 540<br>2 Ablageböden<br>1 Geräteträger, links<br>1 Monitorbefestigung<br>1 Arbeitsleuchte, LED<br>4 Befestigungsstreben, vertikal<br>4 Adapterwinkel<br>1 Mini-PC Halterung<br>1 Magazinträger<br>1 Steckdosenleiste, 5-fach<br>1 Abfallbehälter<br>1 Drahtpakethalter, links<br>1 Drahtpakethalter, rechts<br>1 Drahttringhalter, links<br>1 Drahttringhalter, rechts<br>1 Drahtführung Strebe, vertikal |
| Montagehinweis       | Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt  |
| Eingangsspannung     | 230 V AC, 50 Hz  |
| Arbeitshöhe          | Arbeitshöhe (min.): 710 mm<br>Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm   |
| Höhenverstellung j/n | Ja   |
| Einsatzgebiete       | Für die Nutzung in Verbindung mit dem Rittal Wire Terminal WT  |
| Verpackungseinheit   | 1 Stück  |
| Nettogewicht         | 173,8 kg   |
| Bruttogewicht        | 242,3 kg   |
| Zolltarifnummer      | 84571090   |
| ETIM 8               | EC002778   |
| ECLASS 8.0           | 21100200   |

# Eigenschaften

---

## Produktbeschreibung

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. Diese Ausführung ist mit integrierten Magazinträgern, Geräteträgern für Ablängautomaten und Drucksystem für das Labeling ausgestattet. Eine LED-Arbeitsleuchte und eine Steckdosenleiste sind ebenfalls enthalten. Die intelligente Drahtzuführung und Drahtpakethalter sind Teil des Leistungsumfangs. Die zusätzliche Monitorbefestigung ist ideal für die Anzeige und Bearbeitung von Verdrahtungslisten.

# Approbationen

---

## Erklärungen

## Konformitätserklärung