

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.161

Tiefenstrebe

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



VX 5302.161 - Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.161
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen.
Nutzen	<p>Besonders hohe Lastaufnahme bis 15.000 N</p> <p>Erhöhte Stabilität durch verbesserte Lastenverteilung</p> <p>Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich</p> <p>Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation</p> <p>Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten</p>
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	<p>Tiefenstreben</p> <p>Inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>4 Tiefenstreben (2 oben, 2 unten)</p>
Montagehinweis	Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000 mm und Breite >600 mm wird zusätzlich die Tragschiene für VX IT benötigt
Passend für	<p>Gehäusetyp: VX IT, Dynamic</p> <p>Breite: > 600 mm</p> <p>Tiefe: = 1.000 mm</p>
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	10
Bruttogewicht	10.36

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177955585
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbationen

Erklärungen [Herstellererklärung](#)