

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5302.322 Kabeltrasse

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.322 - Kabeltrasse für VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.322
Nutzen	<p>Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung</p> <p>Alternativ verschraubar</p> <p>Integrierte Multifunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen</p> <p>Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme</p>
Einsatzgebiete	Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	<p>Am VX IT Rahmengestell zwischen Dach- und Bodenrahmen, umlaufend</p> <p>In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich</p>

# Eigenschaften

Montagehinweis	Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich
Abmessung	Breite: 265 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT Höhe: $\geq$ 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.8
Bruttogewicht	7.12
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85389099
EAN	4028177952737
E-Number Sweden	E7238519
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703