Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

AS 4054.008

Presszange

Stand: 12.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

AS 4054.008 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.008
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte Entriegelbare Zwangssperre
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	WM-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	seitlich
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	2 - 1
Für Querschnitt	35 - 50 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2026

Eigenschaften

Nettogewicht	0,64 kg
Bruttogewicht	0,69 kg
Zolltarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Presszange 35 - 50 mm², WM-Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen