

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.000

Hand-Hydraulikstanze

Stand: 10.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.000 - Hand-Hydraulikstanze

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.000
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Material	Aluminium
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 11 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Betätigung hydraulisch	Rundlocher bis Ø 82 mm Rechtecklocher bis 46 x 86 mm Stanzkraft 75 kN Max. Arbeitsdruck 680 bar/9850 psi Blechlocher quadratisch bis 92 x 92 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3 kg
Bruttogewicht	3,04 kg
Zolltarifnummer	84678900
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049046

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Hand-Hydraulikstanze Gerade, mit Koffer und Zubehör