Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





PC 5366.150 PC-Schranksystem

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



PC 5366.150 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.







Eigenschaften

| Artikel-Nr. | PC 5366.150 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade und Geräteboden |
| Produktbeschreibung | Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff. |
| Material | Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Grundfarbe | RAL 7035 |
| Farbe | Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: RAL 7015 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015 |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| Lieferumfang | Gehäuse, Tür, Rücktür |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | Bodenbleche |
| | Sichttür, oben |
| | Tastatur-Klapplade |
| | Geräteboden |
| Abmessung | Breite: 600 mm |
| | Höhe: 1.600 mm |
| | Tiefe: 636 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 |
| | Type 12 |
| Max. Tastaturabmessung (BxHxT) | 497 x 50 x 250 mm |
| | 497 x 60 x 200 mm |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 85.5 |
| Bruttogewicht | 88 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 373,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des |
| | Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| EAN | 4028177959460 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| | |

Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|
| Zertifikate | Oberfläche |

© Rittal 2025

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Klapplade und Geräteboden

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus geschlossenem Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Klapplade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen Innenausbau

und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.

Sichttür oben:

mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert vertikale Dekor-Blenden, Scheibe mit Siebdruckmaske Geräteboden für Monitor:

gelocht, fest eingebaut

Klapplade für Tastatur:

Gehäuse mit Mouse-Halterung und Ausschnitt in Rückwand Blende unten angeschlagen, mit 2 Halteseilen,

mit Verschluss, Schließung Nr. 3524

max. Tastaturabmessungen (BxHxT): 497x50x250 mm oder

497x60x200 mm

Tastatur-Ablage mit Mousepad-Auszug und

Klettbändern für Tastatur

mit Entriegelung für Sichttür oben

Tür unten:

vertikale Stege mit Stangenverschluss und

Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert

Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet

Tür hinten:

mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,

rechts scharniert

Mit Bodenblechen, dreiteilig.

© Rittal 2025

Material:

Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech

Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff

Türblenden: Aluminium

Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas

Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt

Oberfläche

Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,

Strukturlack

Farbe:

Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035

Griff: RAL 7015

Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015

Schutzart:

IP nach IEC 60 529: IP55

NEMA: NEMA 12

Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm

Artikelnummer: 5366150

Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG

© Rittal 2025 5