


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5301.438

## Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt

Stand: 28.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5301.438 - Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | DK 5301.438  |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen. |
| Material            | Rahmen: Stahlblech<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm  |
| Oberfläche          | Pulverbeschichtet  |
| Farbe               | Rahmen: RAL 7035<br>Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005  |
| Lieferumfang        | Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts<br>4 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert<br>Inkl. Befestigungsmaterial   |

# Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Montagehinweis               | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt   |
| Hinweis                      | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°<br>Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55  |
| Passend für                  | Gehäusotyp: VX IT<br>Breite: = 800 mm<br>Höhe: = 2.200 mm  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück  |
| Nettogewicht                 | 35 kg  |
| Bruttogewicht                | 36,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)      | 137,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse       | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer              | 94039910   |
| ETIM 9                       | EC000747   |
| ECLASS 8.0                   | 27182204   |
| Produktbeschreibung          | Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter, Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.200 mm |