

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.518 Rollenmodul

Stand: 08.07.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.518 - Rollenmodul für VX, VX IT

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.518
Produktbeschreibung	Gesamthöhe 82,5 mm - Aufbauhöhe Rolle montiert 62,5 mm
Lieferumfang	1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 756 mm Höhe: 82,5 mm Tiefe: 79 mm
Montagehinweis	Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein
Passend für	Gehäusotyp: VX: = 800 mm Gehäusotyp: VX IT
Belastbarkeit	Max. zulässige Last: statisch 15000 N Max. zulässige Last: dynamisch 10000 N
Hinweis	Die maximal zulässige Belastbarkeit (dynamisch) von 10000 N bezieht sich auf rollenden Transport auf ebenem Gelände.
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11,5 kg
Bruttogewicht	12,12 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Produktbeschreibung	Rollenmodul für VX IT, für B: 800 mm, Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.

## Ausschreibungstext

Rollenmodul für VX, VX IT

Rollenmodul für B: 800 mm

Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.

Lieferumfang:

1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen

1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend

Inkl. Befestigungsmaterial