Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 5302.025 Kombischiene

Stand: 02.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



VX 5302.025 - Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden.

Eigenschaften

zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen,	Artikel-Nr.	VX 5302.025
Schrankrahmens möglich Einsatzgebiete Zur Kabelführung und Zugentlastung der geführten Kabel am VX Rahmengerüst Material Stahlblech Oberfläche Verzinkt Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial Einbaumöglichkeiten Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens Passend für Gehäusetyp: VX VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm Passend für Breite 1 200 mm Verpackungseinheit 4 Stück Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Produktbeschreibung	Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt
Rahmengerüst Material Stahlblech Oberfläche Verzinkt Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial Einbaumöglichkeiten Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens Passend für Gehäusetyp: VX VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm Passend für Breite 1 200 mm Verpackungseinheit 4 Stück Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Nutzen	
OberflächeVerzinktLieferumfangInkl. BefestigungsmaterialEinbaumöglichkeitenDirekte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des SchrankrahmensPassend fürGehäusetyp: VX VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mmPassend für Breite1 200 mmVerpackungseinheit4 StückNettogewicht2.8Bruttogewicht3.16	Einsatzgebiete	
Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial Einbaumöglichkeiten Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens Passend für Gehäusetyp: VX VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm Passend für Breite 1 200 mm Verpackungseinheit 4 Stück Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Material	Stahlblech
Einbaumöglichkeiten Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens Passend für Gehäusetyp: VX VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm Passend für Breite 1 200 mm Verpackungseinheit 4 Stück Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Oberfläche	Verzinkt
Schrankrahmens Passend für Gehäusetyp: VX VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm Passend für Breite 1 200 mm Verpackungseinheit 4 Stück Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
VX IT Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 1.200 mm Passend für Breite 1 200 mm Verpackungseinheit 4 Stück Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Einbaumöglichkeiten	<u> </u>
Verpackungseinheit4 StückNettogewicht2.8Bruttogewicht3.16	Passend für	VX IT Breite: = 1.200 mm
Nettogewicht 2.8 Bruttogewicht 3.16	Passend für Breite	1 200 mm
Bruttogewicht 3.16	Verpackungseinheit	4 Stück
	Nettogewicht	2.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate) 11,5 kg CO2 eq (Cat B)	Bruttogewicht	3.16
	PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177952577
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3