

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.161 Tiefenstrebe

Stand: 14.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.161 - Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")- Profilschienen

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | VX 5302.161 |
| Ausführung | für VX IT 19"-Profilschiene dynamic |
| Produktbeschreibung | Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. |
| Nutzen | Besonders hohe Lastaufnahme bis 15.000 N Erhöhte Stabilität durch verbesserte Lastenverteilung Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Tiefenstreben Inkl. Befestigungsmaterial 4 Tiefenstreben (2 oben, 2 unten) |
| Montagehinweis | Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000 mm und Breite >600 mm wird zusätzlich die Tragschiene für VX IT benötigt |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT, Dynamic Breite: > 600 mm Tiefe: = 1.000 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 10 kg |
| Bruttogewicht | 10,36 kg |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 39,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen, Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. Für Schrankbreite > 600 mm, für Schranktiefe = 1.000 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 9005 |

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung