Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5366.150

PC-Schranksystem

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

PC 5366.150 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5366.150
Ausführung	mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade und Geräteboden
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: RAL 7015 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015

© Rittal 2026

Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Bodenbleche Sichttür, oben Tastatur-Klapplade Geräteboden
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	85,5 kg
Bruttogewicht	88 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	373,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeschreibung	PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade, Geräteboden

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)

Approbationen

Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Klapplade und Geräteboden

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschlossenem Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Klapplade,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden, Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Klapplade für Tastatur:
Gehäuse mit Mouse-Halterung und Ausschnitt in Rückwand
Blende unten angeschlagen, mit 2 Halteseilen,
mit Verschluss, Schließung Nr. 3524
max. Tastaturabmessungen (BxHxT): 497x50x250 mm oder
497x60x200 mm
Tastatur-Ablage mit Mousepad-Auszug und
Klettbändern für Tastatur
mit Entriegelung für Sichttür oben
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,

rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Strukturlack
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm
Artikelnummer: 5366150
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG