

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5366.400 PC-Schranksystem

Stand: 01.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.400 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5366.400
Ausführung	mit Tastatur-Schublade und Einbaufeld groß
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Einbaufeld, Ablage: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: ähnlich RAL 9006 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Tastatur-Schublade Einbaufeld, groß
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm
Grundmaterial	Stahlblech

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	95,5 kg
Bruttogewicht	97,5 kg
Zolltarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeschreibung	PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Tastatur-Schublade, Einbaufeld groß

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Schranksystem Einbaufeld, groß, Schublade

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus geschl. Korpus, Einbaufeld, Tastaturschublade, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.

Einbaufeld, groß:

-rechts scharniert, links von innen verschraubt,

-Einbauplatte abgekantet

-Dekor-Blenden seitlich

Schublade für Tastatur:

- Gehäuse
- Tastatur-Auszug mit Mousepad-Auszug
- Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
- mit Entriegelung für Sichttür oben

Tür unten:

- vertikale Stege mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
- rechts scharniert
- Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet

Tür hinten:

- mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
- Bodenbleche, dreiteilig

Material:

- Gehäuse, Tür, Einbaufeld, Bodenbleche, Ablagen: Stahlblech
- Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
- Türblenden: Aluminium

Oberfläche:

- Bodenbleche verzinkt

Farbe:

- Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035

Einbaufeld, groß, oben:

- vertikale Stege: RAL 7035

Schublade für Tastatur:

- Gehäuse: RAL 7035

- Front-Blende: RAL 7035/7015/9006

Tür unten:

- vertikale Stege: RAL 7035

- Einbauplatte abgekantet: RAL 7015

Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm

Artikelnummer: 5366400

Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG