Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6205.100 Montagewinkel

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



CP 6205.100 - Montagewinkel für Innenausbau

Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren.



Eigenschaften

| Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren. |
|---|
| Stahlblech |
| Verzinkt |
| Inkl. Befestigungsmaterial |
| Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm Optipanel ab Einbautiefe 100 mm Schiene für Innenausbau AX |
| Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX |
| 4 Stück |
| 0.36 |
| 0.4 |
| |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,4 kg CO2 eq (Cat B) |
|-------------------------|--|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| EAN | 4028177536197 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3