### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# CX 6746.000 Standpult CX

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### CX 6746.000 - Standpult CX

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	CX 6746.000	
Ausführung	Standpult	
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte	
	PU-Dichtung	
	Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm	
Oberfläche	Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,	
	Strukturlack	
	Montageplatte: verzinkt	
Farbe	RAL 7035	
Lieferumfang	Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen	
	Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System	
	Montageplatte	
	Deckel mit Vorreiber-Verschlüssen, hinten scharniert, 2 Aufsteller	
	mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch,	
	rechts manuell.	
	Bodenblech	
	Verschluss: 3 mm Doppelbart	

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 970 mm
	Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	520 mm x 900 mm
Tiefe oben	495 mm
Tiefe unten	400 mm
Anzahl Türen	1
IK-Code	IK10
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 970 mm
	Tiefe oben: 495 mm
	Tiefe unten: 400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	45
Bruttogewicht	48.875
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177983618
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)	
---------------	--------------------	--

© Rittal 2025 3

## Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

© Rittal 2025