

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7000.670 Lüftereinheit, aktiv

Stand: 20.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.670 - Lüftereinheit, aktiv für TE

Auf spezielle Anwendungsbereiche abgestimmte Lüftermodule zur gezielten Luftführung und zur Vermeidung von partiellen Wärmenestern im TE 7000 Gehäuse.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7000.670
Produktbeschreibung	Für eine aktive Belüftung des TE 7000 zum Einsatz im vorgeprägten Ausschnitt. Optional lässt sich ein weiterer Lüfter integrieren.
Lieferumfang	1 Lüftereinheit Befestigungsmaterial 2 Lüfter 1 Temperaturregler Anschlusskabel, offen
Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)	160/180
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)	1514
Hinweis	Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlusstecker
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...55 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.033
Bruttogewicht	4.233
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177437371
E-Number Sweden	E7239785
ECLASS 8.0	27180716

Ausschreibungstext

Lüftermodul mit 2 Lüftern und Thermostat
anschlussfertig verdrahtet

Für Schränke BxT (mm): Alle Abmessungen

Anzahl der vorverdrahteten Lüfter: 2

Anzahl der möglichen Lüfter: 3 Daten Temperaturregler

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V

Temperaturbereich: + 5°C bis + 55°C