

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TX 5541.220 TX Colocation Rack

Stand: 12.07.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 5541.220 - TX Colocation Rack

Die IT-Welt befindet sich im Wandel und die Zentralisierung der IT in größeren Rechenzentren ist ein anhaltender Trend. Perfekt zugeschnitten auf die Anwendung im großen Rechenzentrum ist der TX Colo unsere Antwort. Dank der vorgedachten Konfiguration ist der TX Colo sofort einsatzbereit, passend für Ihre Anwendung!



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TX 5541.220
Ausführung	Standard
Produktbeschreibung	Integrierte Luftleitbleche und eine Trennwand sorgen für eine optimale Luftführung, die Kabeltrasse ermöglicht eine einfache Kabelführung und der Komfortgriff inklusive Zahlencodeschloss sorgt für erhöhten Zugriffsschutz. Darüber hinaus ist der TX Colo optimal ausgelegt auf Raumklimatisierung dank belüfteter Türen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert Innenausbau: lackiert Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert Belüftete Tür, Stahlblech
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Gehäuserahmen und Dach: RAL 7035 Tür: RAL 7035 Griff und Scharniere: RAL 9005

Eigenschaften

Lieferumfang	Schrankgerüst mit Türen und Dachblech Stahlblechtür vorne, belüftet, 130°-Scharniere Rücktür aus Stahlblech, geteilt, belüftet, 130°-Scharniere Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts Trennwand, montiert an der linken Schrankseite 150 mm Kabeltrasse, montiert an der hinteren rechten Schrankseite 10 x Käfigmutter inkl. Schraube (beigelegt) Erdungszubehör (lose beigelegt) Profilschienen, 482,6 mm (19") Luftleitblech Anreihersatz (lose beigelegt)
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm Tiefe: 1.200 mm
Höheneinheiten	47 HE
Ebenenabstand (im Auslieferungszustand)	745 mm
Abstand der Befestigungsebenen min	115 mm
Abstand der Befestigungsebenen max	341 mm
19"-Befestigung	800 mm breiter Schrank auf Quertraversen montiert
Ausführung	Standard
Ausführung Dach	Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts
Ausführung Tür	Türen belüftet
Ausführung Tür hinten	Stahlblechtür, belüftet zweiteilig Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %
Ausführung Tür vorne	Stahlblechtür, belüftet Aluminium-Stahlblechtür, belüftet einteilig Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %

Eigenschaften

Ausführung Boden	offen
Ausführung Position Profilschienen	19"-Ebene vorne und hinten
Belastbarkeit	15 000 N
Hinweis	Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	131
Bruttogewicht	141
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177971615
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

Ausschreibungstext

TX Colo Serverschrank

IT Rack, Ausbauhöhe 47 HE, Stahlblechtür, vorne, belüftet, 130°
Scharniere

Vertikal geteilte belüftete Stahlblechtür hinten, 130° Scharniere

Rahmengestell:

Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,

9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.

Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.

Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8.

Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis 12.000 N nach UL 2416.

Front- und Rücktür:

Vorne Stahlblechtür, belüftet, 130° Scharniere, mit perforiertem Stahlblech-Inlett, mit 78 % freier Belüftungsfläche

Stahlblechrücktür, zweiteilig, geteilt, belüftet. Perforierte Fläche mit 78 % freier Belüftungsfläche.

Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode.

Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts.

Montageebenen: 19"-Ebene vorne und hinten

Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N

Trennwand, montiert an der hinteren rechten Seite.

Artikelnummer: TX Colo 5541.220

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG