

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7030.241

### Door Kit

Stand: 28.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](https://www.rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.241 - Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)

Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht.  
Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | DK 7030.241                                                                                                                                             |
| Ausführung          | für 1-tlg. Stahlblechtür                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung | Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen, Anschluss und Ansteuerung über Door Control Module.                              |
| Funktionsweise      | Die Türen werden durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten. Wird die Spannung der Magnete unterbrochen, drückt das Gasdruckdämpfersystem die Tür auf. |
| Material            | Stahlblech                                                                                                                                              |
| Oberfläche          | Verzinkt                                                                                                                                                |
| Lieferumfang        | Magnete<br>mit Gasdruckdämpfersystem<br>Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                      |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht        | 3,1 kg                                                                                                                                                  |
| Bruttogewicht       | 3,5 kg                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer     | 94039910                                                                                                                                                |
| ETIM 9              | EC001770                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0          | 27390190                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung | DK Door Kit, für 1-tlg. Stahlblechtür, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Bestehend aus:, Gasdruckdämpfer, Kabelbaum                         |

## Approbationen

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

## Ausschreibungstext

Door Kit für TS IT

Door Kit für TS IT

VE = 1 Satz

Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT Rack mit 1-tlg. Stahlblechtür. Das Kit beinhaltet einen Gasdruckdämpfer, der die Tür ständig aufdrückt. Die elektrischen Magnete halten dabei die Tür geschlossen bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht aus einem Gasdruckdämpfer, Kabelbaum, 3 elektrischen magnetischen Verriegelungen und Befestigungsmaterial.

Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich:

- 5 °C bis + 45 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Bemessungsspannung: 24V DC

Bemessungsstrom: 390 mA