

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7112.000

Kabelführungsbügel

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 7112.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7112.000 |
| Produktbeschreibung | Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen. |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Höhe: 43 mm Tiefe: 85 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 0.6 |
| Bruttogewicht | 0.632 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| EAN | 4028177124929 |
| E-Number Sweden | E7239797 |
| ETIM 9 | EC000322 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400604

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör

Material: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): 43 mm x 85 mm