## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# TP 6701.600 Pultunterteile

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### TP 6701.600 - Pultunterteile

TP TopPult Unterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	TP 6701.600
ALUNCINI.	
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben offen Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten) Montageplatte Bodenbleche
Abmessungen Montageplatte (B x H)	699 mm x 625 mm
Anzahl Türen	1
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Hinweis	Als Montagehilfe für das Sockel-System VX, neue Ausführung, kann das Gleitelement VX 5051.172 verwendet werden
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	40.66

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Bruttogewicht	41.66
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177959859
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3