

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 6748.500 Standpulte TP

Stand: 21.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6748.500 - Standpulte TP

Standpulte TP, montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Werkzeuglose Montage des Deckels durch Deckelaufsteller. Kompatibilität zum TS 8 Systemzubehör, wie z. B. Sockel und Kabeleinführungshüllen.

## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                       | TP 6748.500   |
| Material                          | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm<br>Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm   |
| Oberfläche                        | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte: verzinkt   |
| Farbe                             | RAL 7035  |
| Lieferumfang                      | Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen<br>Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss<br>Montageplatte<br>Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell<br>Boden offen für individuelle Kabeleinführung |
| Abmessung                         | Breite: 800 mm<br>Höhe: 973 mm  |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 730 mm x 900 mm   |
| Tiefe oben                        | 500 mm  |
| Tiefe unten                       | 400 mm  |
| Anzahl Türen                      | 1   |
| IK-Code                           | IK08  |
| Hinweis zur Artikel-Nr.           | Bei 2-türiger Variante ist die Bodenöffnung zweigeteilt, es werden 2 VE Bodenbleche benötigt.   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529      | IP 55   |

# Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Schutzart NEMA      | NEMA 12   |
| Grundmaterial       | Stahlblech  |
| Abmessung           | Breite: 800 mm<br>Höhe: 973 mm<br>Tiefe oben: 500 mm<br>Tiefe unten: 400 mm |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 58,9 kg   |
| Bruttogewicht       | 63,5 kg   |
| Zolltarifnummer     | 94032080  |
| ECLASS 8.0          | 27180504  |
| Produktbeschreibung | TP Standpult, BHT1: 800x960x400/T2: 500 mm, Stahlblech                      |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |