


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7752.950

ESD-Anschlusspunkt

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7752.950 - ESD-Anschlusspunkt

Zum Schutz empfindlicher elektronische Komponenten, kann über diesen genormten Anschlusspunkt (Druckknopf) ein Potenzialausgleich hergestellt werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7752.950
Produktbeschreibung	Bei Wartungs- oder Umbauarbeiten am Schrank kann es zu gefährlich hohen Potenzialunterschieden kommen. Um empfindliche elektronische Komponenten zu schützen, kann ein Potenzialausgleich über diesen genormten Anschlusspunkt (Druckknopf) hergestellt werden. Der Anschlusspunkt wird direkt leitend mit dem Schrankrahmen mittels zwei Schrauben verbunden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.032
Bruttogewicht	0.035
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177325227
ETIM 9	EC002623

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189234

Ausschreibungstext

ESD-Anschlusspunkt

ESD-Anschlusspunkt zum Anklippen von Druckknöpfen mit 10 mm Durchmesser. Der ESD-Anschlusspunkt wird mit zwei Schrauben leitend mit dem Schrankrahmen verbunden.