


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.060

CMC III Netzteil

Stand: 27.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.060 - CMC III Netzteil für PU, PU Compact, LED-Lichtleiste, Door Control Modul

CMC III Netzteil für den Einsatz in verschiedenen Spannungsbereichen.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7030.060 |
| Produktbeschreibung | Das Netzteil ist speziell an das CMC III Design angepasst und kann in einer Montageeinheit platziert werden. Es stehen neben einem speziellen Stecker für die CMC III Processing Unit/-Compact zusätzlich noch zwei Klemmen als 24 V-Ausgänge zur Verfügung. |
| Material | Kunststoff |
| Oberfläche | Front: glatt Gehäuse: Struktur |
| Farbe | Front: RAL 9005 Gehäuse: RAL 7035 |
| Lieferumfang | Anschlusskabel 24 V (DC) Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen |
| Länge Anschlussleitung | 600 mm |
| Eingangsanschluss | Kaltgerätestecker C14 |
| Ausgangstrom (max.) | 2,5 A |

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Abmessung | Breite: 138 mm Höhe: 40 mm Tiefe: 132 mm |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C...40 °C |
| Ausgangsspannung | Ausgangsspannung: 24 V DC |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5...95 % |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.65 |
| Bruttogewicht | 0.652 |
| Zolltarifnummer | 85043121 |
| EAN | 4028177659384 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | UL |
| Erklärungen | Herstellererklärung Konformitätserklärung |

Ausschreibungstext

CMC III Netzteil

VE = 1 Stück

Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035. Integrierte grüne LED als Statusanzeige.

Das CMC III Netzteil dient zur Energieversorgung der Processing Unit. Es kann sowohl an die Buchse oder an die Klemme der redundanten

Energieeingänge angebunden werden. Ebenso ist der Anschluss zur zusätzlichen Energieversorgung der CMC III CAN-Bus Unit möglich.

Technische Daten:

Eingang: C14 100-230 V, 50/60 Hz

Ausgang: 24 V DC, 2 A

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 40 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen

Montagesatz