

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7827.100

Profilschienen, 482,6 mm (19")

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.100 - Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, CS Toptec

Profilschienen in der Ausführung verkröpft. Alternativ sind Profilschienen als L-Winkel erhältlich.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.100
Ausführung	Verkröpft
Nutzen	Integrierte HE-Markierungen in der Front erleichtern den systematischen Aufbau innerhalb der zölligen Ebene
Technische Daten	Integrierte 482,6 mm (19")-Lochungen (EIA-Standard) Seitliche Rund- und Vierkantlochungen Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten
Material	Stahlblech, 2 mm
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	20 HE
Hinweis	Mit den Profilschienen lassen sich ebenfalls die Befestigungsmaße 21", 23" und 24" realisieren. Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19"-Ebenenabstand wählen. Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
Passend für	Gehäusotyp: TS 8 CS Toptec Höhe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,844 kg
Bruttogewicht	3,043 kg
Zolltarifnummer	73269098

Eigenschaften

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK-TS Profilschiene, 482,6 mm (19"), für Schrankhöhe: 1000 mm, Stahlblech, verkröpft

Ausschreibungstext

DK-TS Profilschiene 20 HE

Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster. Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert