


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.070 CMC III Montageeinheiten

Stand: 06.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.070 - CMC III Montageeinheiten

Zur Aufnahme von CMC III Komponenten.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7030.070
Ausführung	Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
Produktbeschreibung	Die Montageeinheit kann je nach Ausführung 1 bzw. 3 Processing Units/Sensoreinheiten, etc. aufnehmen. Die 482,6 mm-Ausführung (19"-Ebenen) kann 3 Einheiten aufnehmen. Die Schrankrahmen-Ausführung kann 1 Einheit aufnehmen.
Nutzen	Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
Einsatzgebiete	Aufnahme von CMC III Komponenten.
Funktionsweise	CMC III Processing Unit CMC III Processing Unit Compact CMC III Steuereinheit CMC III Netzteil CMC III LTE Unit CMC III Door Control Modul
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, chromatiert
Lieferumfang	Inkl. Blindabdeckung.
Anzahl der Einbauplätze	3

Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-Ebene
Abmessung	Breite: 482,6 mm Tiefe: 141 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	1,02 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeschreibung	DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung in der 482,6 mm (19")-Ebene, Zur Aufnahme von max. 3 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, BHT: 482,6 (19")x44,25 (1 HE)x 141 mm

Ausschreibungstext

CMC III Montageeinheit, 1 HE

VE = 1 Stück

Zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.

Die Montageeinheit kann bis zu 3 Einheiten aufnehmen und wird im 19"-Rahmen befestigt. Die Aufnahme-komponenten werden von vorne eingesteckt und automatisch verriegelt. Das System hat im hinteren Bereich eine Befestigungsmöglichkeit für den CMC III Kabelabfangbügel 7030.087 integriert.

Technische Daten:

Breite: 482,6 mm (19")

Höhe: 44,25 mm (1 HE)

Tiefe: 141 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Beigelegt in der VE: Montageeinheit und Befestigungszubehör