

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7827.200

## Profilschienen, 482,6 mm (19")

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7827.200 - Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, CS Toptec

Profilschienen in der Ausführung verkröpft. Alternativ sind Profilschienen als L-Winkel erhältlich.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.200
Ausführung	Verkröpft
Nutzen	Integrierte HE-Markierungen in der Front erleichtern den systematischen Aufbau innerhalb der zölligen Ebene
Technische Daten	Integrierte 482,6 mm (19")-Lochungen (EIA-Standard) Seitliche Rund- und Vierkantlochungen Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten
Material	Stahlblech, 2 mm
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	42 HE
Hinweis	Mit den Profilschienen lassen sich ebenfalls die Befestigungsmaße 21", 23" und 24" realisieren. Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19"-Ebenenabstand wählen. Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
Passend für	Gehäusotyp: TS 8 CS Toptec Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	5,842 kg
Bruttogewicht	6,26 kg
Zolltarifnummer	73269098

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK-TS Profilschiene, 482,6 mm (19"), für Schrankhöhe: 2000 mm, Stahlblech, verkröpft

---

## Ausschreibungstext

DK-TS Profilschiene 42 HE

Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster. Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert